


nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly



VLASTNOSTI

Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Static Load Safety Factor:	3:1
Temperature:	-45 to 65 °C
Povrchová úprava:	Hot-Dip Galvanized
Materiál:	Polyetylen; Polypropylene; Ocel

SPECIFIKACE

Table 1/2



Katalogové číslo	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Height (H)	Width (W)	Surface Area
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Static Load
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static loads are assumed to be uniformly distributed.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

