

# nVent CADDY Rod Lock Anchor Screw

## VLASTNOSTI

For use with concrete and solid brick

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod



**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized





## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Rod Size (RS) | B     | C     | Length (L) | Drill Bit Diameter |
|------------------|----------------|---------------|-------|-------|------------|--------------------|
| CRLAM10EG        | 390010         | 10            | 32 mm | 22 mm | 72mm       | 8mm                |
| CRLAM8EG         | 390009         | 8             | 32 mm | 22 mm | 72mm       | 8mm                |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Drill Hole Depth | Static Load | Certifications                           |
|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| CRLAM10EG        | 390010         | 50mm             | 2900N       | FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB |
| CRLAM8EG         | 390009         | 50mm             | 2900N       | ITB                                      |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

