

nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie



The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.

VLASTNOSTI

Eliminates sharp edges and protects exposed skin from cuts during installation

Lock and twist to cut, no cutting tools required

Different colors including a black UV-protected version to meet specific needs

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) compliant

Halogen free

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)





SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Barva	Length (L)	Width (W)	Installation Temperature	Provozní teplota
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natural	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Barva	Length (L)	Width (W)	Installation Temperature	Provozní teplota
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natura l	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natura l	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

