

nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle



VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Also available in Y-toggle configuration


Materiál:	Ocel;Zinc Alloy;Polypropylene
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Static Load Safety Factor:	5:1
Complies With:	SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Diameter:	1.5 mm



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Wire Rope Length	A	B	Static Load
SLK15L10T	196526	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	5m	39 mm	5 mm	195N

Height (H):	55 mm
Width (W):	19 mm
Thickness (T):	12.5 mm
Angle (a):	90 ° Max



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

