

# nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook



## VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled hook end fittings

Fastens to the building structure and hooks to hanging services and tray

Spring latch helps provide secure connection

Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray

Single drop with double hook provides increased stability to the system

Also available in a single-hook end fitting configuration


|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materiál:</b>                  | Ocel; Zinc Alloy; Polypropylene |
| <b>Povrchová úprava:</b>          | Electrogalvanized               |
| <b>Static Load Safety Factor:</b> | 5:1                             |
| <b>Complies With:</b>             | SMACNA HVAC-DCS                 |
| <b>Wire Rope Diameter:</b>        | 2 mm                            |



## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Wire Rope Length | Wire Rope "Y" Length (YL) | A       | B       | C      | Static Load |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------------|
| SLK2YH500L2      | 196549         | 2m               | 0.5m                      | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N        |
| SLK2YH500L3      | 196550         | 3m               | 0.5m                      | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 440N        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Height (H):</b>    | 55 mm    |
| <b>Width (W):</b>     | 19 mm    |
| <b>Thickness (T):</b> | 12.5 mm  |
| <b>Angle (a):</b>     | 90 ° Max |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

