

OCDC-Ti/T Deck Threaded Rod Hanger



VLASTNOSTI


Attaches to decking without having to drill or punch holes

Supports threaded rod

Materiál: Spring Steel
Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Static Load
OCDCTIM6	160710	6 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N
OCDCTIM8	160720	8 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

