

# PBF Two Hole Base Plate for Threaded Pipe

## VLASTNOSTI

Medium duty with two holes and one nut/adaptor



**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized


## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Gewinde (G) | Length (L) | Width (W) | Thickness (T) | A     |
|------------------|----------------|-------------|------------|-----------|---------------|-------|
| PBT050L120       | 587120         | 1/2"        | 120mm      | 40 mm     | 4 mm          | 81 mm |
| PBT050L80        | 587125         | 1/2"        | 80mm       | 30 mm     | 3 mm          | 50 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | B     | C     |
|------------------|----------------|-------|-------|
| PBT050L120       | 587120         | 18 mm | 11 mm |
| PBT050L80        | 587125         | 18 mm | 9 mm  |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

