

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod

VLASTNOSTI

Light duty with two holes and one nut/adaptor



SPECIFIKACE

Table 1/2



Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Length (L)	Width (W)
PBRM10L120	587160	Ocel	Electrogalvanize d	10	120mm	40 mm
PBRM10L80	587135	Ocel	Electrogalvanize d	10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Ocel	Electrogalvanize d	12	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Ocel	Electrogalvanize d	8, 10	120mm	40 mm
PBRM8M10L70S6	587175	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM8M10L80	587145	Ocel	Electrogalvanize d	8, 10	80mm	30 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	A	B	C
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	A	B	C
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

