

# PEMSA Wire Basket Tray C Bracket



## VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation



IEC 61537 load rating and earthing compliant

**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electro galvanized



## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Width (W) | Height (H) | Static Load |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| WBT100CBRKT      | 820310         | 137 mm        | 165 mm        | 54 mm     | 190 mm     | 327N        |
| WBT150CBRKT      | 820320         | 137 mm        | 200 mm        | 54 mm     | 190 mm     | 353N        |
| WBT200CBRKT      | 820330         | 137 mm        | 265 mm        | 54 mm     | 190 mm     | 284N        |
| WBT300CBRKT      | 820340         | 137 mm        | 365 mm        | 54 mm     | 190 mm     | 245N        |
| WBT400CBRKT      | 820350         | 137 mm        | 465 mm        | 54 mm     | 190 mm     | 177N        |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

