


PEMSA Wire Basket Tray Cable Outlet



VLASTNOSTI

Easy to install

Allows for easy exit angle adjustment (from 0 to 90 degrees)

Materiál: Ocel




SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Povrchová úprava	Length (L)	Width 1 (W1)	Width 2 (W2)
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanized	216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUTBA	820801	Black		216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Certifications
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL
WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

