

PEMSA Wire Basket Tray L Bracket



VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for typical wall and channel installations



IEC 61537 load rating and earthing compliant

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Width (W)	Height (H)	Static Load	Certifications
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

