

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint



VLASTNOSTI

Quick and easy to use

Eliminates the need for additional hardware

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Diameter	Hole Size 1	Hole Size 2	Length
WBTQBCLIPBG	820708	Black	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm
WBTQBCLIPBG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width	Height	Certifications
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY EU WBT QB2, CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG
WBTQBCLIPBG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

