


PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support

VLASTNOSTI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant




SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Length (L)	Width (W)	Height (H)
WBTQCTSPRTM10	820425	Ocel	Electrogalvanized	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Static Load
WBTQCTSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

