

# PEMSA Wire Basket Tray Quick Splice Bar



## VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

No additional hardware

Works with wide range of tray sizes and configurations


IEC 61537 load rating and earthing compliant

**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized



## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Barva | Length (L) | Width (W) | Height (H) | Hole Size (HS) |
|------------------|----------------|-------|------------|-----------|------------|----------------|
| WBTQBARBG        | 820706         | Black | 240.5mm    | 24 mm     | 16.5 mm    | 5 mm           |
| WBTQBAREG        | 820711         |       | 240.5mm    | 24 mm     | 16.5 mm    | 5 mm           |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

