

Push In Conduit Clamp



VLASTNOSTI

Push-in installation of conduit


Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

Materiál: Spring Steel
Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	Hole Type	Ultimate Static Load 1 (F1)	Ultimate Static Load 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Plain	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Plain	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Plain	110N	65N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

