

# RMF Hex Male-Female Reducer

## VLASTNOSTI



Hexagonal shape



**Materiál:** Ocel  
**Povrchová úprava:** Electrogalvanized

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Rod Size 1 (RS1) | Rod Size 2 (RS2) | A     | B     |
|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|-------|
| RMFM10M12        | 583760         | 10               | 12               | 10 mm | 14 mm |
| RMFM10M8         | 583750         | 10               | 8                | 8 mm  | 14 mm |
| RMFM12M10        | 583780         | 12               | 10               | 10 mm | 15 mm |
| RMFM12M8         | 583770         | 12               | 8                | 8 mm  | 14 mm |
| RMFM6M8          | 583710         | 6                | 8                | 8 mm  | 12 mm |
| RMFM8M10         | 583730         | 8                | 10               | 9 mm  | 13 mm |
| RMFM8M12         | 583740         | 8                | 12               | 10 mm | 13 mm |
| RMFM8M6          | 583720         | 8                | 6                | 8 mm  | 12 mm |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

