

Saddle Washer



VLASTNOSTI

U-shaped wrap around washer



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Thickness (T)	A	B
PLN10	589930	Ocel	Electrogalvaniz ed	10.5 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN11S6	589928	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm	42 mm	50 mm
PLN13	589940	Ocel	Electrogalvaniz ed	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN13HD	589949	Ocel	Hot-Dip Galvanized	13 mm	3 mm	42 mm	30 mm
PLN8	589925	Ocel	Electrogalvaniz ed	8.4 mm	3 mm	42 mm	30 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

