

Strut and Rod Beam Clamp



VLASTNOSTI

Multifunctional beam clamp suitable for strut channel or threaded rod

Bolt included

Requires installation in pairs



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Strut Type	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)
STCB10M	181580	Ocel	Electrogalvanizovaný	A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	50 mm Max

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	Static Load
STCB10M	181580	71 mm	1350N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

