

Strut Beam Clip



VLASTNOSTI

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut

FM® Specification Tested

SPECIFIKACE

Table 1/2



Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Length (L)
ZT605HD	313260	Ocel	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605	388080	Ocel	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Thickness (T)	Width (W)	Static Load	Screw Included
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Yes
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	No
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	No

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

