

Strut Nut without Spring

VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels





Static Load Safety Factor: 3:1

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM10EG	315025	Ocel	Electrogalvanizace	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Ocel	Hot-Dip Galvanized	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Ocel	Electrogalvanizace	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Ocel	Hot-Dip Galvanized	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Ocel	Electrogalvanizace	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Ocel	Hot-Dip Galvanized	16	11.7 mm	125 N·m

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM6EG	314995	Ocel	Electrogalvanizováno	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Ocel	Hot-Dip Galvanized	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Ocel	Electrogalvanizováno	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Ocel	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Pull-Out Strength				
Part Number	Channel Type	Channel Thickness		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

