

Telescoping Strut Replacement, No Nut



VLASTNOSTI

Can be attached directly to a wall for wall-mounted applications

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the part, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the rods

Integrated ruler displays space between hanger rods in inches and centimeters

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit can be supported on the top and bottom, eliminating the need for double sided strut

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Thickness (T)
TSR1220N	366593	Ocel	Pregalvanized	13.7 mm	4.8 mm	1 mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	D	E
TSR1220N	366593	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm	22.2 mm	35 mm


Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
TSR1220N	366593	1330N	880N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

