


Threaded Rod



VLASTNOSTI

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPECIFIKACE


Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)	Static Load
050M101000	592610	Ocel	Electrogalvanizovaná	4.8	M10	1000mm	7000N
050M101000HD	592615	Ocel	Hot-Dip Galvanized	4.8	M10	1000mm	7000N
050M101000S4	592740	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000mm	7000N
050M102000	592620	Ocel	Electrogalvanizovaná	4.8	M10	2000mm	7000N
050M102000S4	592750	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000mm	7000N
050M103000	592670	Ocel	Electrogalvanizovaná	4.8	M10	3000mm	7000N
050M121000	592630	Ocel	Electrogalvanizovaná	4.8	M12	1000mm	10000N
050M121000HD	592635	Ocel	Hot-Dip Galvanized	4.8	M12	1000mm	10000N

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)	Static Load
050M121000S4	592760	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000mm	10000N
050M122000	592640	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M12	2000mm	10000N
050M123000	592680	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M12	3000mm	10000N
050M161000	400332	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M16	1000mm	18000N
050M61000	592570	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M6	1000mm	2400N
050M61000S4	592700	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000mm	2400N
050M62000	592580	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M6	2000mm	2400N
050M62000S4	592710	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000mm	2400N
050M63000	592650	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M6	3000mm	2400N
050M81000	592590	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M8	1000mm	4500N
050M81000S4	592720	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000mm	4500N
050M82000	592600	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M8	2000mm	4500N

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Quality Class	Rod Size (RS)	Length (L)	Static Load
050M82000S4	592730	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000mm	4500N
050M83000	592660	Ocel	Electrogalvaniz ed	4.8	M8	3000mm	4500N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

