

# Trapeze Sway Brace, Pipe



## VLASTNOSTI

Seismically braces trapeze hangers

Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



## SPECIFIKACE



Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Povrchová úprava  | Rod Size (RS)  | Width (W) | Thickness (T) |
|------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| CSBR1            | 404566         | Ocel     | Electrogalvanized | 10, 12, 16, 20 | 81.3 mm   | 3.4 mm        |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | A       | B       | C     |
|------------------|----------------|---------|---------|-------|
| CSBR1            | 404566         | 88.9 mm | 86.4 mm | 29 mm |

| FM Loads    |              |                                                          |           |           |           |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical |           |           |           |
|             |              | 30° - 44°                                                | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBR1       | EN 10255 H   | 3360 N                                                   | 4930 N    | 7730 N    | 7730 N    |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

