


U-Bolt

VLASTNOSTI

Complete with 4 nuts



SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Rod Size (RS)	Height (H)
UB4N049M8	599160	Ocel	Electrogalvanizovaný	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Ocel	Electrogalvanizovaný	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Ocel	Electrogalvanizovaný	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Ocel	Electrogalvanizovaný	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Ocel	Electrogalvanizovaný	273 mm	250	M16	331 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Rod Size (RS)	Height (H)
UB4N323M10	599343	Ocel	Electrogalvanizovaná	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Ocel	Electrogalvanizovaná	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Ocel	Electrogalvanizovaná	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Ocel	Electrogalvanizovaná	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Ocel	Electrogalvanizovaná	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Ocel	Electrogalvanizovaná	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Rod Size (RS)	Height (H)
UB4N168M12EG	599455	Ocel	Electrogalvanizovaná	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Ocel	Electrogalvanizovaná	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Rod Size (RS)	Height (H)
UB4N224M16EG	599470	Ocel	Electrogalvanizovaná	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Ocel	Electrogalvanizovaná	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Ocel	Electrogalvanizovaná	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Ocel	Electrogalvanizovaná	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Ocel	Electrogalvanizovaná	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Ocel	Electrogalvanizovaná	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Ocel	Electrogalvanizovaná	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

