

Universal Restraint Clip, Slotted



VLASTNOSTI

Slotted design ideal for attaching to existing threaded rod on trapezes

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

Materiál: Ocel
Povrchová úprava: Electrogalvanized




SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Brace Size	Rod Size (RS)	Thickness (T)
CSBURCR12	402202	#12, #18	12	4.27 mm
CSBURCR38	402201	#12, #18	10	4.27 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Brace member is not included.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

