

USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit



VLASTNOSTI

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

Materiál: Ocel

SPECIFIKACE



Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Width (W)	Thickness (T)	Static Load
USC020EG	712040	Electrogalvanized	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Electrogalvanized	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Electrogalvanized	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	Electrogalvanized	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Electrogalvanized	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Electrogalvanized	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	Electrogalvanized	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	Electrogalvanized	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Hot-Dip Galvanized	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Electrogalvanized	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Electrogalvanized	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N

Katalogové číslo	Article Number	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Width(W)	Thickness (T)	Static Load
USC042EG	712105	Electrogalvanized	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Electrogalvanized	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	Electrogalvanized	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Hot-Dip Galvanized	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Electrogalvanized	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Electrogalvanized	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Electrogalvanized	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Electrogalvanized	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Electrogalvanized	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Povrchová úprava	Outer Diameter (OD)	NB/D N	Width (W)	Thickness (T)	Static Load
USC076HD	712475	Hot-Dip Galvanized	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Electrogalvanized	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Electrogalvanized	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	Electrogalvanized	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	Electrogalvanized	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	Electrogalvanized	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Electrogalvanized	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Electrogalvanized	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Hot-Dip Galvanized	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC021HD	712405	Hot-Dip Galvanized	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	Hot-Dip Galvanized	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	Hot-Dip Galvanized	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC060HD	712465	Hot-Dip Galvanized	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480	Hot-Dip Galvanized	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

