


Vertical Adjustable Coupler



VLASTNOSTI

Provides high-strength joint with SPEEDWAY Cable Ladder profile

Integral hinge allows simple vertical cable ladder joint adjustments


Installs quickly and easily with included hardware

Multiple slots allow for field adjustments



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Angle (a)	A	B	C
CLSW4VACGA	842030	Ocel	Hot-Dip Galvanized	0 - 90 °	150 mm	62 mm	2 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

