

ISODC Fiberglass Mast




VLASTNOSTI

Non-conductive mast section for air terminals using insulated down conductor

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Length (L)	Thickness (T)	Outer Diameter (OD)	Barva	Unit Weight
ISOFRP3M	702087	Fiberglass	3.05mm	6.35 mm	50.8 mm	Black	5.9 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

