

Multi-Purpose Grounding Clamp, Stainless Steel



VLASTNOSTI

Convenient multi-purpose clamp designed to accommodate round conductors, flat conductors, ground rods and rebar

Stainless steel material with inner plate allows compatibility between most dissimilar metals

SPECIFIKACE

Table 1/3


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Conductor Size	Tape Size	Ground Rod Diameter, Nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)
MPSC404SS	120319	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded, #2 Stranded - 1/0 Solid	40 x 4 mm Max	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Length (L)	Width (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Torque (TQ)	Complies With
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE