

nVent ERICO Ericore Underminated Conductor



VLASTNOSTI

Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses

Multiple insulated layers of conductor reduce the potential of side flashing

Requires upper and lower termination kits

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Length	Length (L)	Length	Capacitance
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Cross Section	Cross Section	Diameter (Ø)	Impedance	Inductance
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Resistance (R _{dc})	Resistance (R _{imp})	Unit Weight
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Consult nVent ERICO technical support or the installation manual for guidance on maximum allowable lengths.

Inductance and Capacitance are per meter.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

