

nVent ERICO System 3000 Interceptor



VLASTNOSTI

Dynamic response to the approach of a lightning downleader

Designed for lower height installations

Non-radioactive technology

No external power required


SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Temperatura	Installation Height (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Thread Size (TS)	Unit Weight
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2" BSPP	2.06 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

