

# PCR Perforated C-Shaped Profile



## VLASTNOSTI

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

RoHS compliant

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel





## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Height (H) | Width (W) | Length (L) | Thickness (T) | A     |
|------------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------|-------|
| PCR40X20-2M      | 557500         | 40 mm      | 20 mm     | 2000mm     | 1.5 mm        | 24 mm |
| PCR30X15-3M      | 557780         | 30 mm      | 15 mm     | 3000mm     | 1.5 mm        | 15 mm |
| PCR35X35-3M      | 557790         | 35 mm      | 35 mm     | 3000mm     | 2 mm          | 16 mm |
| PCR35X35-2M      | 557520         | 35 mm      | 35 mm     | 2000mm     | 2 mm          | 16 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | B    | C     | D      | Unit Weight |
|------------------|----------------|------|-------|--------|-------------|
| PCR40X20-2M      | 557500         | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.5 kg      |
| PCR30X15-3M      | 557780         | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 2.4 kg      |
| PCR35X35-3M      | 557790         | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 4.5 kg      |
| PCR35X35-2M      | 557520         | 7 mm | 18 mm | 8.2 mm | 3 kg        |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**