

PDRG Perforated Asymmetric Profile



VLASTNOSTI

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50035 and DIN 46277

RoHS compliant

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel





SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Thickness (T)	A
PDRG-2M	558050	32 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	9 mm
PDRG-3M	558060	32 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	9 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B	C	D	Unit Weight
PDRG-2M	558050	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.3 kg
PDRG-3M	558060	7 mm	18 mm	6.2 mm	1.96 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE