

Manipulace, EAT



Ergonomický montážní stůl nVent HOFFMAN s nastavitelnou výškou a sklápěním do více úhlů usnadňuje a zpřístupňuje pracovníkům montáž elektrických skříní a instalaci vodičů.

Ergonomický design snižuje zbytečné pohyby těla, minimalizuje námahu a zvedání a zlepšuje přístup k součástem. Ať už pracovníci stojí, nebo sedí, mohou pracovat s rozvaděči ergonomicky v poloze, která jim nejlépe vyhovuje. Rámy lze sklopit až o 90 stupňů, takže pracovníci mohou snadno sestavit všechny součásti na montážní desce a poté ji zasunout do skříně ze strany.

VLASTNOSTI

Zvyšuje pohodlí a bezpečnost pracovníků.

Zlepšuje organizaci a efektivitu.

Elektrický provoz, sklápění do více úhlů (0–90°), nastavitelná výška.

Nosnost: 350 kg.

Pomocí nástavce montážního rámu lze dosáhnout maximální pracovní šířky 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Stroke	Šířka	Hloubka	Angle	Load Capacity
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.