


Kotvicí kabelové pruchodky | Nástenné skříne, CAG



Tuto dvoudílnou kabelovou pruchodku lze instalovat na skříne nejrozumnějších typů. Pruchodka drží kabel v potřebné poloze a eliminuje veškeré vnější namáhání.

VLASTNOSTI

Popis: Dvoudílná pruchodka s membránovým těsněním a ukotvením kabelu. K instalaci není nutné nářadí; pruchodka se sama přizpůsobí tloušťce stěny a zacvakne na svoje místo. Díky kompaktnímu provedení vystupuje pouze o 5,7 mm mimo skřín, na níž je instalována. „Vytlačovací“ membrána funguje jako permanentní těsnění, pokud není proražena kabelem nebo trubicí. Vhodné pro otvory v materiálech o tloušťce 0.7 až 3 mm.

Materiál: TPE a polyamid 66, bez halogenu.

Tepelná odolnost: -20 °C až +125 °C.

Povrch: RAL 7035.


Ochrana: IP 67, 65, vodotěsné provedení.

Množství v balení: 50 kusů.

Materiál:	Plast
Povrchová úprava:	Smooth
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Height (H)	Diameter (Ø)	Cable Diameter Range
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

