

Dvere kabelového prostoru | Stojící skříne, DPA

Dvere kabelového prostoru umožňují přístup do jednotlivých sekcí kabeláže, což usnadňuje instalaci a údržbu v terénu.



VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK.

Materiál: Ocelový plech, 2 mm.

Množství v balení: 1 dvěře s panty vybavené táhlovými uzávěry s oboustrannou 3 mm vložkou.

Popis: Slouží k uzavření svislé kabelové sekce. Pro použití v kombinaci s CDV. K uzavření cela jsou nutné vrchní a spodní panely DPC/DPCV.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
DPA1604R5	1600mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1806R5	1800mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1606R5	1600mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA2006R5	2000mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA2004R5	2000mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1804R5	1800mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1404R5	1400mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE