

Dvere kabelového prostoru | Stojící skříne, DPA

Dvere kabelového prostoru umožňují přístup do jednotlivých sekcí kabeláže, což usnadňuje instalaci a údržbu v terénu.



VLASTNOSTI

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK.

Materiál: Ocelový plech, 2 mm.

Množství v balení: 1 dvěře s panty vybavené táhlovými uzávěry s oboustrannou 3 mm vložkou.

Popis: Slouží k uzavření svislé kabelové sekce. Pro použití v kombinaci s CDV. K uzavření cela jsou nutné vrchní a spodní panely DPC/DPCV.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 54.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava
DPA1404R5	1400mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1604R5	1600mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1606R5	1600mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1804R5	1800mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA1806R5	1800mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA2004R5	2000mm	400mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated
DPA2006R5	2000mm	600mm	Ocelový Plech	Free-Standing	Ocelový Plech	Plated

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.