


Nasazovací profil | Stojící skříne, CLPK



Pomocí těchto nasazovacích montážních profilů lze rychle a snadno instalovat další příslušenství a elektrická zařízení přesně tam, kde je třeba.

VLASTNOSTI

Popis: Univerzální profil pro montáž v požadované hloubce a šířce do otvoru DIN v rastru 25 mm v rámu skříně nebo v kombinaci s profily CLPF a VB. Profil o šířce 75 mm má tři řady otvorů, z nichž jedna je otočena o 90°. Toto provedení umožňuje montáž profilu CLPF v obou směrech. Profil CLPK lze upevnit pomocí samorezných šroubů.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm

Množství v balení: 4 profily.

Materiál: Ocelový Plech
Povrchová úprava: Pozinkovaná Ocel
Tloušťka: 1.5mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Load Rating	Enclosure Material
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Ocelový Plech
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Ocelový Plech
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Ocelový Plech
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Ocelový Plech
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Ocelový Plech
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Ocelový Plech
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.