

Kompaktní LED osvětlení, CEL



Kompaktní LED osvětlení speciálně navržené pro skříně nVent HOFFMAN. K dispozici se snímacem pohybu nebo bez něj. Jednoduché průchozí zapojení založené na systému Plug-and-Play. Vhodné pro všeobecné použití s rozsahem napětí 24–240 V (AC/DC).

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

VLASTNOSTI

Připojení: Prívod, 2pólový. Průchozí zapojení, 2pólové

Čas odezvy pohybového čidla: 3 min.

Barva světla: 5300 K (neutrální bílá)

Rozměry: 396 x 33 x 40

Typ lampy: LED

Spotřeba energie: 5.1 W max.

Svítelnost: 550 lm

Provozní teplota: -20 ... +55 °C

Stupeň ochrany: IP20

Provozní napětí: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Popis: Kompaktní LED osvětlení speciálně navržené pro skříně nVent HOFFMAN. Navrženo pro upevnění do 25mm montážního profilu a kanálu příslušenství. Lze nainstalovat vodorovně i svisle. Osvětlení umožňuje vzájemné propojení zretezením až 4 světla. Model koncí písmenem "M" obsahuje snímací pohybu. Magnetické upevnění jako příslušenství.

Ochrana: II / III

Materiál:	Plast
Povrchová úprava:	Smooth Matte
Barva:	Black
Typ lampy:	LED
Light Output:	550lm
Barevná teplota:	5800K

Barva světla: Neutral White

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Motion Sensor Included	Nominální napětí	Vstupní napětí AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Yes	230V	240V max

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.