

Kompaktní LED osvětlení, CEL

Kompaktní LED osvětlení speciálně navržené pro skříne nVent HOFFMAN. K dispozici se snímacem pohybu nebo bez něj. Jednoduché pruchozí zapojení založené na systému Plug-and-Play. Vhodné pro všeobecné použití s rozsahem napětí 24–240 V (AC/DC).

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

VLASTNOSTI

Pripojení: Prívod, 2pólový. Pruchozí zapojení, 2pólové

Čas odezvy pohybového cidla: 3 min.

Barva světla: 5300 K (neutrální bílá)

Rozměry: 396 x 33 x 40

Typ lampy: LED

Spotřeba energie: 5.1 W max.

Svítelnost: 550 lm

Provozní teplota: -20 ... +55 °C

Stupeň ochrany: IP20

Provozní napětí: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Popis: Kompaktní LED osvětlení speciálně navržené pro skříne nVent HOFFMAN. Navrženo pro upevnění do 25mm montážního profilu a kanálu příslušenství. Lze nainstalovat vodorovně i svisle. Osvětlení umožňuje vzájemné propojení zretezením až 4 světel. Model končí písmenem "M" obsahuje snímací pohybu. Magnetické upevnění jako příslušenství.

Ochrana: II / III

Light Output:	550lm
Barevná teplota:	5800K
Barva:	Black
Typ lampy:	LED
Barva světla:	Neutral White
Materiál:	Plast
Povrchová úprava:	Smooth Matte

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Motion Sensor Included	Nominální napětí	Vstupní napětí AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Yes	230V	240V max

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE