


# Chladicí stěna do racku černá, DCHL-B



Chladicí stěna do racku nVent Data Solutions je modulární podpůrná struktura určená k nasazení a zřízení chladičů zadních dveří v plné kapacitě, která pro stabilitu nevyžaduje strukturu budovy. Trvalá struktura umožňuje zasunout síťové skříně přímo do racku a zajistit je pomocí svorky pro snadné umístění do racku.

## VLASTNOSTI

Rám z měkké oceli o tloušťce 10 mm, svařovaná konstrukce s vnitřní přírubou z měkké oceli o tloušťce 12 mm.

Jednoduchá instalace, kterou zvládne jedna osoba. Navrženo pro ukotvení k podlaze pro soběstačnost.

K dispozici jsou montážní body pro vedení kabelů shora.

Funkce pro spojování podporující návrh kompletní stěny s ventilátory pro nasazení do zásuvných racků.

Lze jej integrovat přímo se standardním modelem nVent RDHX Pro bez modifikací a také s dalšími racky výrobců třetích stran.

Osvědčené řešení s certifikací UL stability pro zajištění bezpečnosti.

Kompatibilní s aplikacemi s horním a dolním vstupem kabelů a se vstupem hadice na zvýšené podlaze.

Jako povrchová úprava je dostupná barva RAL9005 (černá).

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Product Type              | Produktová řada | Šířka | Hloubka | Výška  | Stupeň krytí |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------|---------|--------|--------------|
| DWC42U600B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 600mm | 368mm   | 2046mm | UL2416       |
| DWC42U750B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 750mm | 368mm   | 2046mm | UL2416       |
| DWC42U800B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 800mm | 368mm   | 2046mm | UL2416       |
| DWC48U600B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 600mm | 368mm   | 2313mm | UL2416       |
| DWC48U750B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 750mm | 368mm   | 2313mm | UL2416       |
| DWC48U800B       | Air/Liquid Heat Exchanger | Cooling         | 800mm | 368mm   | 2313mm | UL2416       |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.