

Delicí stroje, NC-CUT

Rezacka kabelových kanálů a DIN lišt



VLASTNOSTI

Popis: Poloautomatické stroje NC-CUT optimalizují rezání DIN lišt a kabelových kanálů pro zvýšení produktivity vaší práce a minimalizaci odrezového odpadu. Software stroje importuje hotový návrh rozváděce, vygeneruje zjednodušený plán rezu a provede uživatele celým procesem. Motorizovaná koncovka eliminuje manuální měření a s ním potenciální lidskou chybu. Vhodné pro jednorázovou výrobu, sériovou výrobu i předvýrobu pro budoucí použití.

Ovládací skříne: Moderní ovládací řešení s 19" dotykovým displejem, klávesnicí s trackballem a průmyslovým počítačem s operačním systémem Windows 10 64-bit.

Tiskárna: Popisky jsou tištěny pro identifikaci každé vyrobené části pro zajištění rychlé a spolehlivé stavby rozváděce

Obrobitelný materiál: Kabelové kanály až do šířky 125 mm. DIN lišty NS 15, NS 35/7,5 a NS 35/15 (podle EN 60 715). Sběrnice NLS-CU 3/10. Délka rezaných kabelových kanálů, DIN lišt a sběrnic je limitována mezi 140 mm až 2200 mm.

Presnost: Presné rezání s přesností na 0.5 mm.

Software stroje: Zahrnut software pro intuitivní programování.

Rozhraní: Projekty generované téměř všemi dostupnými CAD a E-plánovacími systémy na trhu mohou být zpracovány přímo softwarem stroje za použití souboru .CSV nebo .TXT se seznamem součástí mohou být importovány přímo do softwaru stroje.

Jmenovité napětí: 240 V, 1~, 50 Hz.

Jmenovitý proud: 8 / 16 A.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Ocelový Plech	Strukturovaný Práškový	Black, Red

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.