

Profily pro montáž dverí, MMDP



Montážní profily zajišťují, že se dveře skříně neohnou a umožňují snadnou instalaci elektrického a dalšího příslušenství.

VLASTNOSTI

Popis: Slouží k vyztužení dverí a nabízí další možnosti montáže. Montují se na vnitřní stranu dverí na privarené cepy M6. Vybavené 10mm roztečí kanálování. Profily dverí nelze použít se skřínemi AFS.

Materiál: Galvanizovaná ocel, 1,2 mm

Rozměry: 15 x 14 mm.

Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením

Komentár: Nástenné skříně z mekké oceli o výšce 600 mm a více zahrnují MMDP dverní profily. Tyto profily musí být objednány jako příslušenství pro nástenné skříně z nerezové oceli.

Tloušťka: 1.2mm
Povrchová úprava: Pozinkovaný
Materiál: Ocelový Plech

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Produktová řada	Enclosure Material
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Wall Mounted, Human Machine Interface	Ocelový Plech

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Nevhodné pro AFS.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE