


Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V

Inovativní LED svetlo designované speciálně pro skříne nVent HOFFMAN. Montáž bez potreby náradí snižuje montážní čas. Jednoduché propojování založené na systému plug and play. 24V (DC) model.



VLASTNOSTI

Popis: Skrínové LED svetlo navrhované speciálně pro skříne nVent HOFFMAN. Rychlá montáž bez potreby náradí díky západkovému háčkovému systému navrhovanému pro 25 mm otvorový rastr na skříních nVent HOFFMAN. Muže být upevneno horizontálně i vertikálně.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Materiál:	Plast
Povrchová úprava:	Smooth
Barva:	Black
Typ lampy:	LED
Barevná teplota:	4000K
Barva světla:	Neutral White
Provozní teplota:	-20 to 55°C

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Typ zásuvky	Light Output	Power
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Typ zásuvky	Light Output	Power
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm	9W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm	9W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm	9W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm	9W

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.