

Odpojovač s blokací, MCF



Odpojovač s blokací z oceli pro samostatně stojící skříně, MCF, je okamžitě k dispozici v různých velikostech. Vybaveno předvrtaným výřezem, který lze přizpůsobit většině běžně dostupných spínačů, což urychluje opracování pro pravé dveře. Konfigurace skříní, které lze vytvářet, splňují předpisy pro zamykání dveří a jističů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

VLASTNOSTI

Materiál: Rám: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Dveře: Lakovaná ocel, 2 mm. Zadní, horní a boční panely: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1 mm.

Rám: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem děrování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších děr.

Dveře: Zavěšené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování. Dveře nelze osadit obráceně. Dveře s výřezem: Povrchová montáž s panty, zamykání zevnitř, včetně univerzálního výřezu.

Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro upevnění zadních dveří.

Boční panely: Dodávány jako příslušenství.

Horní panel: Odnímatelný.

Zámek: Zámek, levé dveře: 4bodové rozvorové zamykání. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství. Zámek, pravé dveře: Horní a dolní oboustranný zámek pro snadné otevírání dveří. Oboustranná 3mm zámková vložka a 90° pohyblivost. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

Spodní desky: Skládá se ze tří dílů

Montážní deska: Dvakrát skládaná s nastavitelnou hloubkou v krocích po 25 mm pomocí nástroje MPD02. Dodává se připevněné z vnější strany balení skříně.

Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.

Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.

Ochrana: Stupeň ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k řadové montáži. Boky skupiny sestavených skříní je nutné uzavřít bočními panely SPM. Zamykací sada, FMD, je součástí standardní dodávky a je kompatibilní s nejpoužívanějšími elektrickými spínacími zařízeními. Chcete-li použít zamykací systémy u spojených konfigurací, přidejte FMA, FMB a FMS.

Obsah dodávky: Rám s namontovanými dveřmi, zadním panelem, horním panelem, spodním plátem, montážní deskou a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.


Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	2mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Výška montážní desky	Výška montážní desky	Šířka montážní desky
MCF18084R5	1800mm	800mm	400mm	66.69mm	1694mm	694mm
MCF18085R5	1800mm	800mm	500mm	66.69mm	1694mm	694mm
MCF18105R5	1800mm	999mm	500mm	66.69mm	1694mm	894mm
MCF20085R5	2000mm	800mm	500mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF20086R5	2000mm	800mm	600mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF20105R5	2000mm	999mm	500mm	74.57mm	1894mm	894mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

