

# Otocný rám plné výšky, ESFC

Otocný rám pro 19" zařízení, který poskytuje další prostor pro montáž zařízení a po otevření umožňuje přístup k instalovaným komponentám a zařízením zezadu.



## VLASTNOSTI

Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty umožňující levé i pravé otevírání. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skříních. Panty pro obzvláště hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro těžká zařízení. Pozinkované svislé 19" profily pro přímé uzemnění instalovaných komponent. Standardně vybaveno 130° panty. Lze instalovat i z boku na stojací skříně hloubky 600 mm. V případě ocelových kombinovatelných skříní použijte v případě potřeby příčné nosné lišty ESFB v kombinaci s lištami VBD. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.

Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zařízením.

Zámek: Dva dvoubodové zámky 3 mm.

Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tloušťky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.

Množství v balení: 1 otocný rám s panty.

Požadavky na montáž: ESFC pro ocelové radové skříně o šířce 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Pro montáž do ocelové radové skříně nutno doplnit ESFB.

**Tloušťka:** 2mm  
**Materiál:** Ocelový Plech  
**Povrchová úprava:** Pozinkovaná Ocel

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Rack Units | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|---------|------------|--------------------|
| ESFC316          | 1600mm | 499mm | 80mm    | 31U        | Ocelový Plech      |

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Rack Units | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|---------|------------|--------------------|
| ESFC456          | 2200mm | 499mm | 80mm    | 45U        | Ocelový Plech      |
| ESFC406          | 2000mm | 499mm | 80mm    | 40U        | Ocelový Plech      |
| ESFC276          | 1400mm | 499mm | 80mm    | 27U        | Ocelový Plech      |
| ESFC366          | 1800mm | 499mm | 80mm    | 36U        | Ocelový Plech      |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**