

Pruchodné desky s výlomy | Nástenné skříne, AFK



Do této ocelové pruchodky lze snadno vyrazit požadovaný počet otvoru pro vstup kabelu.

VLASTNOSTI

Popis: Pruchodné desky s výlomy podle tabulky.

Materiál: Ocel 1,4 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Množství v balení: 1 kus.

Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035
Tloušťka:	1.4mm

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S	310mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S	410mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Knockout Pattern	Gland Plate Type	Gland Plate Opening Width
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.