

Nosic klávesnice na pantech, DPK

Nosic klávesnice na pantech pro snadnou montáž na klávesnici a myš v konfiguraci s částečnými dvermi. Podložka pod myš se vysouvá z nosice doleva nebo doprava. Nosic je opatren ergonomickou operkou pro ruce pro snadné zadávání dat. Nosic klávesnice lze uzavřít pro ochranu proti krádeži a neoprávněné manipulaci.

VLASTNOSTI

Popis: Vodorovný nosic klávesnice na pantech s boční posuvnou podložkou pod myš (vlevo nebo vpravo). Opatreno operkou pro ruce. Když je nosic vyklopen, je skřín chráněna uzavřenou komorou proti vnikání prachu.

Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 44.

Gland Plate | Opening Size: Max. výška klávesnice 50 mm, šířka 470 mm, hloubka 185 mm.

Množství v balení: 1 dvéře s panty, zámek, držák klávesnice, podložka pod myš a montážní příslušenství.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava	Barva
DPK06R5	250mm	600mm	Free-Standing	Ocel	Plated	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.