

Nosic klávesnice na pantech, DPK



Nosic klávesnice na pantech pro snadnou montáž na klávesnici a myš v konfiguraci s částečnými dvermi. Podložka pod myš se vysouvá z nosice doleva nebo doprava. Nosic je opatren ergonomickou operkou pro ruce pro snadné zadávání dat. Nosic klávesnice lze uzavřít pro ochranu proti krádeži a neoprávněné manipulaci.

VLASTNOSTI

Popis: Vodorovný nosic klávesnice na pantech s boční posuvnou podložkou pod myš (vlevo nebo vpravo). Opatreno operkou pro ruce. Když je nosic vyklopen, je skříň chráněna uzavřenou komorou proti vnikání prachu.

Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 44.

Gland Plate | Opening Size: Max. výška klávesnice 50 mm, šířka 470 mm, hloubka 185 mm.

Množství v balení: 1 dvéře s panty, zámek, držák klávesnice, podložka pod myš a montážní příslušenství.

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Produktová řada	Materiál	Povrchová úprava	Barva
DPK06R5	250mm	600mm	Free-Standing	Ocel	Plated	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.