

Hygienický design Ochranný kryt ventilátoru, ECHD

Speciálne designované pro uspokojení potřeb náročných sanacích cinností v potravinárském a farmaceutickém využití, tyto nové kryty mají vyšší IP krytí, aby pomohly chránit EF filtrační ventilátory před vniknutím vody.



VLASTNOSTI

Popis: Designováno pro potravinárský prumysl se speciálními materiály pro náročné sanacní cinnosti, tento kryt pomáhá chránit filtrační ventilátory v oplachovaných prostředích před vniknutím vody. Po připevnení zvyšují tyto pláště krytí EF filtračních ventilátoru z IP 54 na IP 56. Kryt může být jednoduše sundán pro potreby čištění nebo výmeny tesnení a rovněž může být otevren pod úhlem 35 ° pro snadné čištění filtru. Zkosený vršek pomáhá zamezit hromadení kapalin a jiných necistot. Ohýbané a svaené. (Obrábení je nutné).

Ochrana: Odpovídá stupni krytí IP 56 typu 4, 12 pri montáži nad venkovním filtračním ventilátorem EF (ECHD70 pouze typ 12).

Množství v balení: 1 kus s montážním příslušenstvím.

Materiál: AISI 304L kartácovaná nerezová ocel. Modré silikonové tesnení, splnuje FDA 21 CFR 177.2600.

Povrch: 400 kartácovaná nerezová ocel.

Materiál: Stainless Steel 304
Povrchová úprava: Leštěná

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material	Produktová řada
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Stainless Steel	Wall Mounted
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Stainless Steel	Wall Mounted
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Stainless Steel	Wall Mounted
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Stainless Steel	Wall Mounted
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Stainless Steel	Wall Mounted
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Stainless Steel	Wall Mounted

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.